

## Báscula de bolsillo

### INSTRUCTIVO

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

### ESPECIFICACIONES

Max= 500 g Min= 0.2 g d=e=dT= 0.01 g

T= 500 g Lim= 750 g

Temperatura de trabajo: 5 °C a 30 °C


3 V c.c. (Emplea 2 pilas AAA Carbon-Zinc de 1.5 V c.c. c/u, incluidas)

Clase: II

Pantalla LCD con luz de fondo azul



### OPERACIÓN

1. Ponga la batería. Coloque la báscula en una superficie plana y horizontal. Pulse la tecla (**ON / OFF** ) para encender la balanza.
2. La pantalla LCD muestra "0.00" o "0", utilice la tecla (**M**) para cargar la unidad. A continuación, coloque el objeto en la plataforma de pesaje.

### TARA

1. Ponga el plato o el recipiente en la balanza.
2. Pulse la tecla (**T**), la pantalla LCD muestra "0.00" o "0"
3. A continuación, coloque los objetos a pesar en el plato o recipiente.

### FUNCIÓN DE RECuento

1. Por favor, asegúrese de que el peso de cada objeto es el mismo.
2. Pulse la tecla (**PCS**) una vez para ingresar al modo conteo. Pulse durante varios segundos la tecla (**PCS**) para configurar / calibrar. Se mostrará "25" en la pantalla. Presione la tecla (**M**) para elegir entre 25, 50, 75 o 100 (entre mayor sea la cantidad, más preciso será el instrumento). Coloque la misma cantidad de piezas que muestra la pantalla.
3. Pulse la tecla (**PCS**) para confirmar.
4. Coloque los objetos a contar en la plataforma. La pantalla mostrará la cantidad.
5. Una vez terminado el recuento, pulse la tecla (**M**) para salir del modo conteo

### ADVERTENCIA

(LO) batería baja

(O\_LD) sobrecarga. Retire los objetos excedentes

### CAPACIDAD

#### Y DIVISIÓN

600 g / 0.01 g

500 g / 0.01 g

1 000 g / 0.1 g

2 000 g / 0.1 g

3 000 g / 0.1 g

### CAPACIDAD MÁXIMA

Capacidad de 500 g peso máx. 500.50 g

Capacidad de 1 000 g peso máx. 1 005.0 g

Capacidad de 2 000 g peso máx. 2 005.0 g

### UNIDADES DE PESAJE

g, oz, ozt, dwt, ct, gn, tl

### TABLA DE CONVERSIÓN

1 oz = 28.34952 g

1 ozt = 31.1034768 g

1 dwt = 1.55517 g

1 ct = 0.2 g

1 gn = 0.0647989 g

1 tl = 37.5 g

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega:

