

FOSET® 45887 CILG-2

Cilindro portátil para gas LP LPG portable cylinder

2 kg

Capacidad
4.5 lb

Conexión de servicio
tuerca izquierda

7/8" 22 mm



USOS



Recubrimiento de
pintura electrostática,
resistentes a la corrosión

INSTRUCCIONES DE USO

1. Verifique que estén cerradas tanto la válvula del cilindro como las válvulas de su equipo de consumo.
2. Enrosque la conexión tipo POL en la rosca interna de la válvula del cilindro.
3. Abra lentamente la válvula del cilindro.
4. Verifique posibles fugas en la conexión utilizando agua jabonosa, en caso de que exista alguna fuga se comenzarán a formar burbujas. Para corregir la fuga apriete la conexión, o bien, aplique cinta sellaroscas.

ANTES DEL PRIMER LLENADO

Desde un costado del recipiente abra gradualmente la válvula de servicio para desfogar el aire, nunca con rapidez y no obstruyendo el flujo de salida.

Una vez agotado el aire podrá proceder con el llenado.

Para uso con reguladores de gas, tuerca izquierda y punta pol

No incluye regulador
Recomendamos reguladores marca FOSET
RG-100 y RG-200

